HTU350E

SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 50A für Hutschienenmontage US

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik	E
Polart	3P
Polanzahl	3

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene

Spannung

Isolationsspannung Ui	690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	120 - 208 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	50 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,05 - 1,2 A

Kapazität

Anzahl Module	4,50

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 50 mm²

Abmessungen

Höhe	110 mm
Breite	81 mm
Tiefe	85 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	6,50 W