



HI451

Lastumschalter 4polig 125A

Technische Merkmale

Spannung

Isolationsspannung U_i	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} IEC60947	12 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} mit gl-gG Sicherung	100 kA

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,60 W

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Polart	4P

Abmessungen

Höhe	135 mm
Breite	251 mm
Tiefe	218 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------