




LF2003509016



## Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Höhe                        | 20 mm                     |
| Breite                      | 33 mm                     |
| Länge                       | 2000 mm                   |
| Lichter innerer Querschnitt | 440 - 440 mm <sup>2</sup> |

#### Kapazität

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 2 |
|---------------------------------------------------------|---|

#### Werkstoff

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| RAL Nummer | 9016                   |
| Farbe      | Verkehrsweiß           |

#### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP      | IP30 |

#### Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

#### Konnektivität.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

#### Ausstattung

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände       | 0     |
| Kammeranzahl                | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0     |
| Mit Kabelhalteklammer       | Nein  |
| Mit Schutzfolie             | Nein  |