



LVS0060SPX

## NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 160 A |
|-----------|-------|

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub><br>unter 1s IEC60947 | 5 kA |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|

#### Sicherung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Sicherungsgröße | NH00 |
|-----------------|------|

#### Konnektivität.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

#### Anschluss

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|------------------------|

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|------------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Anschluss-/Steckertyp | M8 Anschluss |
|-----------------------|--------------|

#### Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

#### Installation, Montage

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 14 - 14 Nm |
|----------------------|------------|

#### Ausdauer

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 200 |
|---------------------------------------------|-----|

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Gerätelebensdauer, mechanische<br>Schaltspiele | 1400 |
|------------------------------------------------|------|

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP2X |
|--------------|------|

#### Spannung

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Isolationsspannung U <sub>i</sub> | 1000 V |
|-----------------------------------|--------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Stoßspannungsfestigkeit | 8 kV |
|-------------------------|------|

#### Abmessungen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Abstand Sammelschienen | 60 mm |
|------------------------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 123 mm |
|------|--------|

#### Leistung

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 20 W |
|---------------------------------------|------|

