

LVZW400K05K

**Stromwandler für LVS NH1-3 400/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform**

**Technische Merkmale**

**Funktionen**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Genauigkeitsklasse | 0.5 S |
|--------------------|-------|

**Leistung**

|          |      |
|----------|------|
| Leistung | 5 VA |
|----------|------|

**Abmessungen**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Höhe               | 64 mm    |
| Breite             | 30 mm    |
| Tiefe              | 30 mm    |
| Höhe der Öffnung   | 12,50 mm |
| Breite der Öffnung | 30,50 mm |

**Konnektivität**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Spannung**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Isolationsspannung Ui | 3000 V |
|-----------------------|--------|

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -5 - 40 °C  |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 55 °C |

**Anschluss**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 6 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 6 mm <sup>2</sup> |

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

**Elektrischer Strom**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 400 A |
| Maximalstrom Sekundärseite | 5 A   |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterteil |
|-------------|-----------|