



Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 25x25mm lichtgrau

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

HNG2502507035B

Technische Merkmale

Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Kanalhöhe	25 mm
Kanalbreite	25 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	413 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	19
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	14
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	27
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Kriechstromfest	ja
Selbstverlöschend	ja
Werkstoff	PPO
Halogenfrei	ja
UL 94 Klassifizierung	V1