



KXA02LH

Durchgangsklemme-Phase 2,5mm², 800V-24A, Schraubtechnik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 24 A

Abmessungen

Höhe 48,50 mm

Breite 44,50 mm

Tiefe 5 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm²

Werkstoff

Farbe Grau

Werkstoff Polyamid (PA)

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss