



## Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene

### Technische Merkmale

#### Sicherung

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | D02 |
|-----------------|-----|

#### Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>cc</sub> | 50 kA |
|------------------------------------------------------|-------|

#### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Sammelschienensystem |
|-------------|----------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nominales Drehmoment | 3 - 3 Nm |
|----------------------|----------|

#### Abmessungen

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 10 mm |
|----------------------------|-----------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 226 mm |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 27 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 80 mm |
|-------|-------|

#### Anschluss

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|--------------------------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 4,50 W |
|---------------------------------------|--------|

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert | 5,50 W |
|------------------------------------------------------------|--------|

#### Texte

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Schutz | Berührungsschutz finger und handrückensicher |
|--------|----------------------------------------------|

#### Spannung

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Isolationsspannung U <sub>i</sub> | 500 V |
|-----------------------------------|-------|

#### Sicherheit

**Werkstoff**

---

Werkstoff

Kunststoff