



LVSG1CPSUX

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig M12 Überwachung

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	250 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	250 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} unter 1s IEC60947	10 kA

Sicherung

Sicherungsgröße	NH1
-----------------	-----

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 300 mm ²

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	32 - 32 Nm
----------------------	------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	671 mm
Tiefe	190 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

27 W

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz