



SFL116



Wechselschalter 16A 1Wechsler 230VAC 1PLE

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Abmessungen

Breite	17,50 mm
--------	----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Abschaltvermögen bei 400 V in AC23A	338 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	0,24 kA

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	1,80 - 1,80 Nm
----------------------	----------------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U _i	440 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Schließkontakte	0
Anzahl Öffnerkontakte	0

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm ²

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische
Schaltspiele

200000

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0,40 W

Verlustleistung pro Pol

0,40 W