



SRI03005

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 300/5A 5VA Klasse 1

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	28 mm
Höhe	78 mm
Breite	60 mm
Tiefe	30 mm
Höhe der Öffnung	28 mm
Breite der Öffnung	40 mm

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	3000 V
--------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 40 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm ²

Sicherheit

Schutzart IP	IP10
--------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	300 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene, Montageplatte
-------------	----------------------------