



ST303N

Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE

Technische Merkmale

Spannung

Ausgangsspannung	8 - 8 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	4000 V

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7 W
Leistungsaufnahme VA	8 VA
Leistung	8 VA
Verbrauchte Leistung in W	8 W

Abmessungen

Höhe	111 mm
Breite	35 mm
Tiefe	65 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Temperaturschutz	Ja

Ausstattung

Kurzschlussicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 16 mm ²

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom I	1 A
Maximalstrom Sekundärseite	1 A

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Nominales Drehmoment 1,20 - 1,20 Nm

Nur für den internen Gebrauch

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 4

Kompatibilität

Geeignet für DIN Schiene Ja