TCC520E





Präsenzmelder KNX 1 Kanal mit Schaltausgang 1fach

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
Minimale Einschaltdauer	60 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	12 mA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)

Texte

Betriebsart	Betriebsarten: Automatik, Halbautomatik, Test
Funktion	Verknüpfung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau