



TCC530E

IP41 KNX

Präsenzmelder KNX, Multikanal zur 2-Zonen-Konstantlichtregelung

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 2,5 - 3,5 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Minimale Einschaltdauer 5 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)

Texte

Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Lichtszenen, Zwangssteuerung, Mit 2 unabhängigen Zonenerfassungen, Verknüpfung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches

Funktion

Montageart

Mit Federbügeln für Deckeneinbau