



TXA661A



quickconnect

easy

Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Eingangsspannung	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	2,30 mA
---------------------------------	---------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
Leistung LED Lampe	60 W
Bussystem Dimmaktor Ausführung	Steuerbaustein

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	300 W
Glühlampenlast	300 - 300 W
Dimmleistung	300 - 300 W

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Texte

Sicherung	Überhitzungsschutz (Anzeige über LED), Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-----------	--

Dimmprinzip	Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
Funktion	Lernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
Schutz	Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz