



VE103PN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 3PLE, UV-stabil, m. metri. Leitungseinführung

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	2
---------------------------------	---

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	175 mm
------	--------

Breite	111 mm
--------	--------

Tiefe	93 mm
-------	-------

Breite in Teilungseinheiten	3
-----------------------------	---

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
-----------	-------------------

RAL Nummer	7035
------------	------

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C