



16402045

## Tarjetero hotel electrónico, R.x, negro

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

#### Tensión

Tensión asignada 230 V

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Arquitectura

Número de polos 1

#### Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 1500 W

Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo 1500 W

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Número de teclas 0

Series relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Sistemas con productos relacionados Berker R.x

#### Materiales

Colour Negro

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

Transparente No

#### Dimensiones

Profundidad 57,30 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

#### Condiciones de uso

**Texto**

---

Iluminación	Para iluminación
Inscripción	Con inscripción "Hotelcard"
Tipo de conexión	Con terminales atornillados
Tipo de montaje	Con garras de expansión

---