



16406096

## Tarjetero hotel electrónico, Q.x, antracita

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

#### Tensión

Tensión asignada 230 V

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Arquitectura

Número de polos 1

#### Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 1500 W

Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo 1500 W

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Número de teclas 0

Series relacionadas Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Sistemas con productos relacionados Berker Q.x

#### Materiales

Colour Antracita

Acabado de la superficie Aterciopelado

Material Metal, Plástico

Tratamiento Lacado

Transparente No

#### Dimensiones

Profundidad 57,30 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-5 - 50 °C

**Texto**

Iluminación

Para iluminación

Inscripción

Con inscripción "Hotelcard"

Tipo de conexión

Con terminales atornillados

Tipo de montaje

Con garras de expansión