



16417116

## Tarjetero hotel electrónico, K.1, antracita

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

#### Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Tiempo de retardo a la desconexión gradualmente ajustable	0, 15, 30, 60 s
---	-----------------

Ajustes	Con potenciómetro para el ajuste por etapas del tiempo de retardo a la desconexión
---------	--

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	230 V
-----------------	-------

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

#### Corriente eléctrica

Carga inductiva con $\cos \varphi = 0,6$	máx. 6 A
--	----------

#### Dimensiones

Profundidad	58.6 mm
-------------	---------

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

Ancho de tarjeta	máx. 55 mm
------------------	------------

Espesor de la tarjeta	0.8...1.2 mm
-----------------------	--------------

Altura	71 mm
--------	-------

Ancho	71 mm
-------	-------

#### Potencia

Transformadores convencionales	1500 VA
--------------------------------	---------

Transformadores electrónicos	1500 W
------------------------------	--------

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7021 - Gris negruzco
-----------	--------------------------

Material	Plástico+Metal
----------	----------------

Superficie	mate
------------	------

#### Gestión de lámparas fluorescentes

Lámparas fluorescentes compactas	500 W
----------------------------------	-------

- en conmutación Duo	1500 W
----------------------	--------

#### Gestión de iluminación LED

LED	Se enciende el LED azul si la tarjeta de hotel no está introducida
-----	--

**Gestión de lámparas incandescentes**

Lámparas incandescentes y halógenas 230  
V

1500 W

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje Con garras de expansión

**Conexión**

Terminales roscados (máx.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Tipo de conexión Con terminales atornillados

**Equipo**

Iluminación Para iluminación

Libres de potencial Con contacto libre de potencial

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

atishalogenfreeexternallymaintained No

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5...50 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -25...70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil

**Identificación**

Aplicaciones Control de iluminación

Serie principal de diseño BERKER K.1