



181112

Pulsador TS oro

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	12 V
------------------	------

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación	No
--	----

Series relacionadas	TS
---------------------	----

Sistemas con productos relacionados	Berker TS
-------------------------------------	-----------

Materiales

Colour	Oro
--------	-----

Acabado de la superficie	Brillante
--------------------------	-----------

Material	Latón
----------	-------

Transparente	No
--------------	----

Dimensiones

Profundidad	19,70 mm
-------------	----------

Profundidad de montaje	13 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	10 mm
---	-------

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
------------------	-------------------------------

Tipo de conmutación / variante	Contacto NA
--------------------------------	-------------