



181112

## Pulsador TS oro

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	1,50 A
----------------------------------	--------

#### Tensión

Tensión asignada	12 V
------------------	------

#### Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

#### Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación	No
Series relacionadas	TS
Sistemas con productos relacionados	Berker TS

#### Materiales

Colour	Oro
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Latón
Transparente	No

#### Dimensiones

Profundidad	19,70 mm
Profundidad de montaje	13 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	10 mm

#### Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP20

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 60 °C
-------------------------------	-------------

#### Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Tipo de conmutación / variante	Contacto NA