



20262089

## Termostato con conmutador, R.x, blanco polar, brillo

### Características técnicas

#### Funciones

withcoolingfunction	Sí
---------------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación "calentar" con $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Corriente de conmutación "calentar"	10 A
Corriente de conmutación "enfriar" con $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Corriente de conmutación "enfriar"	5 A

#### Medida

Rango de regulación de la consigna	5 / 30 °C
------------------------------------	-----------

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Blanco polar
Material	Plástico+Metal

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

#### Conexión

Tipo de conexión	Con terminales roscados
------------------	-------------------------

#### Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación	≈ 0.5 K
Calefacción	Para modo de funcionamiento calor o frío
Regulación	Botón regulador con limitación del rango de temperaturas
Accionamiento regulador	Por ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente

#### Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética	I (1%)
--------------------------------	--------

#### Temperatura

Temperatura	5...30 °C
-------------	-----------

**Identificación**

---

Aplicaciones	Regulación HVAC
Serie principal de diseño	Berker R.1/R.3/R.8
Serie	Berker R.1, Berker R.3

---