



20307106

## Termostato K.x antracita

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión nominal 250 - 250 V

#### Configuración

Temperatura de consigna confort 5 - 30 °C

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

#### Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación 0,50 K

#### Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética I (1%)

#### Materiales

Colour Antracita

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico

Tratamiento Lacado

#### Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Inscripción Con inscripción

Series relacionadas Berker K.1