



20347103

## Termostato de suelo radiante, K.5, aluminio

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión nominal	230 - 230 V
-----------------	-------------

#### Configuración

Temperatura de consigna confort	10 - 50 °C
---------------------------------	------------

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

#### Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación	1 K
--	-----

#### Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética	I (1%)
--------------------------------	--------

#### Materiales

Colour	Aluminio
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Lacado

#### Texto

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
Recuperación térmica	Con recuperación térmica
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Inscripción	Con inscripción
Series relacionadas	Berker K.5