



**Termostato s. rad. S/B bl. brillo**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal 230 - 230 V

**Configuración**

Temperatura de consigna confort 10 - 50 °C

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 A

**Equipo**

Diferencia de temperatura de conmutación 1 K

**Condiciones de uso**

Clase de eficiencia energética I (1%)

**Materiales**

Colour Blanco

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Texto**

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Inscripción Con inscripción

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

20348982