



260209

**Toma USB 230V bl. polar, mate**

**Características técnicas**

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo conector/enchufe USB	AA

**Tensión**

Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de salida	5 - 5 V

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	34 mm

**Equipo**

Número de salidas	2
-------------------	---

**Accesorios**

Con microfusión	No
Tiene campo de etiquetado	No

**Materiales**

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Mate

**Potencia**

Consumo de potencia en espera	0,15 W
-------------------------------	--------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	0,20 A
Corriente de salida	3000 mA

**Texto**

Conectores enchufable/terminales	Con 2 tomas USB tipo A
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Protección	Sin protección adicional de contactos
Tipo de conexión	Con bornes roscados