



SRG40005

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 4000/5A 15VA Klasse 1

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	15 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	22 W

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	98 mm
Höhe	198 mm
Breite	160 mm
Tiefe	40 mm
Höhe der Öffnung	98 mm
Breite der Öffnung	122 mm

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	3000 V
--------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 40 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm ²

Sicherheit

Schutzart IP	IP10
--------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	4000 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene, Montageplatte
-------------	----------------------------