



SRT05005B

## Klapp-Stromwandler SC2 500/5A 2,2VA Klasse 1

### Technische Merkmale

#### Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

#### Leistung

Leistung	2,20 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6,89 W

#### Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	28 mm
Höhe	71,70 mm
Breite	44,50 mm
Tiefe	61,30 mm
Höhe der Öffnung	15 mm
Breite der Öffnung	28,50 mm

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannung

Isolationsspannung $U_i$	3000 V
--------------------------	--------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 70 °C

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	500 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene, Montageplatte
-------------	----------------------------