



TCC510S



Präsenzmelder Einbau 1 Kanal KNX

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 2,5 - 3,5 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Minimale Einschaltdauer 5 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)

Texte

Funktion Verknüpfung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches

Montageart Mit Federbügeln für Deckeneinbau