



TXA663A



## Universal-Dimmaktor 3-fach KNX easy, 3x300W, ESL/LED

### Technische Merkmale

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Eingangsspannung	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	2,30 mA
---------------------------------	---------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.25 - 0.75 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	3
Leistung LED Lampe	210 W
Bussystem Dimmaktor Ausführung	Steuerbaustein

#### Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

#### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	300 W
Glühlampenlast	900 - 900 W
Dimmleistung	900 - 900 W

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

#### Texte

Sicherung	Überhitzungsschutz (Anzeige über LED), Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-----------	--

Dimmprinzip	Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
Funktion	Lernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
Schutz	Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz