



VR06127011



Versorgungseinheit R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	84 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Außendurchmesser	234 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	12 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 5 kN
--------------------	----------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Texte

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	6

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06