



48031606

### Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, antracita

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
Corriente de salida	2400 mA

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Potencia

Consumo de potencia en espera	0,05 W
Potencia de salida	12 W

##### Tensión

Tensión de salida	4,75 - 5,25 V
Tensión asignada	250 V

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5 - 35 °C
-------------------------------	-----------

##### Conexión

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
--------------------------	----------------------

##### Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Índice de protección IP	IP20

##### Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

##### Materiales

Colour	Antracita
Código RAL	7021
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

##### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Funda	Tapa central
Conectores enchufable/terminales	Con 2 tomas USB tipo A