



XEV1K22T2S

**Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P automatisch für PV, mit Ladedose + RFID**

**Technische Merkmale**

**Leistung**

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	1,38 - 22,08 kW

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spannungsversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	32 A
-----------	------

**Konnektivität.**

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

**Funktionen**

Mit Lastmanagement	Ja
--------------------	----

**Ausstattung**

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2S
-----------------------	--------

**Abmessungen**

Breite	237 mm
Länge	549 mm
Tiefe	173 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10