



XEV1K22T2TFS

Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P dynamisch für PV, mit Ladedose + Schuko

Technische Merkmale

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	1,38 - 22,08 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Konnektivität.

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Ja
--------------------	----

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2S
-----------------------	--------

Abmessungen

Breite	250,50 mm
Länge	549 mm
Tiefe	173 mm

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10