



48046089

## Toma SCHUKO/USB A-C, Q.x, blanco polar

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
Corriente de salida	3000 mA

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Potencia

Consumo de potencia en espera	0,05 W
Potencia de salida	15 W

#### Tensión

Tensión de salida	4,75 - 5,25 V
Tensión asignada	250 V

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5 - 35 °C
-------------------------------	-----------

#### Conexión

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
--------------------------	----------------------

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Índice de protección IP	IP20

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Series relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

#### Materiales

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Aterciopelado
Material	Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Funda	Tapa central
Conectores enchufable/terminales	Con toma USB tipo A + tipo C
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental