



16406096

Tarjetero hotel electrónico, Q.x, antracita

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	1500 W
--	--------

Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo	1500 W
---	--------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación	No
--	----

Número de teclas	0
------------------	---

Series relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
---------------------	------------------------------------

Sistemas con productos relacionados	Berker Q.x
-------------------------------------	------------

Materiales

Colour	Antracita
--------	-----------

Acabado de la superficie	Aterciopelado
--------------------------	---------------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamiento	Lacado
-------------	--------

Transparente	No
--------------	----

Dimensiones

Profundidad	57,30 mm
-------------	----------

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 50 °C

Texto

Iluminación

Para iluminación

Inscripción

Con inscripción "Hotelcard"

Tipo de conexión

Con terminales atornillados

Tipo de montaje

Con garras de expansión