



16409906

Tarjetero hotel electrónico, S/B, antracita

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Tensión

Tensión asignada 230 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Número de polos 1

Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 1500 W

Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo 1500 W

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Número de teclas 0

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Sistemas con productos relacionados Berker S.x/B.x

Materiales

Colour Antracita

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico

Transparente No

Dimensiones

Profundidad 57,30 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Texto

Iluminación	Para iluminación
Inscripción	Con inscripción "Hotelcard"
Tipo de conexión	Con terminales atornillados
Tipo de montaje	Con garras de expansión
