



75141034



TS Sensor, confort, 1 f, cristal, alu

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Potencia

Consumo de corriente 12,50 mA

Dimensiones

Profundidad de montaje 20 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 23 mm

Altura 160 mm

Anchura 86 mm

Profundidad 37,70 mm

Equipo

Número de puntos de activación 2

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Aluminio

Código RAL 9006

Material Aluminio, Vidrio

Acabado de la superficie Brillante

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Pantalla

Con visualizador No

Texto

Función

Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana, Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal

Temperatura

Conexión adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo