



168407

TS Sensor 4 fases cristal, aluminio

Características técnicas

Mandos e indicadores

Manejo	Manejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
--------	--

Conectividad

Aplicaciones bus vía radio:	Con un LED azul y 8 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control, APLICACIONES BUS VÍA RADIO; Cableado con adaptador para KNX y relé, Para las funciones ajustables, véase la interfaz de pulsador vía radio
-----------------------------	---

Tensión

Tensión de activación	máx. 30 V DC
-----------------------	--------------

Corriente eléctrica

Consumo de corriente (funcionamiento)	≈ 38 mA
Corriente de conmutación máx.	10 mA
Corriente de conmutación	10 mA

Dimensiones

Profundidad	5.7 mm
Revocado	20 mm
Altura	160 mm
Ancho	86 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Vidrio aluminio
Color	acabado aluminio
Color RAL	RAL 9006 - Aluminio blanco
Material	crystal

Gestión de iluminación LED

Tensión de mando LED	máx. 5 V DC
Corriente de mando LED	máx. 1 mA

LED	Con un LED azul y 8 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control, Posibilidad de ajustar encendido permanente o control externo para el LED azul, Posibilidad de ajustar los sensores de accionamiento o el control externo para los LED blancos.
-----	--

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con herramienta de desmontaje, Para montaje vertical
-----------------	--

Accesorios incluidos

Sujeto a modificaciones técnicas

Adaptadores	Con anillo adaptador para protección para evitar el desmontaje y formación de junta de retracción y condiciones de montaje especiales
Productos adecuados	Se puede realizar el montaje a ras del suelo con la caja incorporada a nivel de 2 elementos, n.º pedido 1870
Equipo	
Aplicaciones con relés:	Cableado con adaptador para KNX y relé, Con un LED azul y 8 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control, APLICACIONES CON RELÉS:
Utilizar	
Aplicaciones KNX:	con un LED de funcionamiento azul y 8 LED de estado blancos, APLICACIONES KNX:, Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente), Para las funciones parametrizables, véase las interfaces universales, Para adaptación con adaptador KNX 2 x 8 elementos sin cableado con adaptador para KNX y relé
Normas	
Aplicaciones ICS	Con un LED azul y 2 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control
Identificación	
Serie principal de diseño	SENSOR BERKER TS
Instrucciones	
Texto particular	Se requiere una fuente de alimentación aparte de 24 V c.c.