



20262045

## Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión nominal 250 - 250 V

#### Configuración

Temperatura de consigna confort 5 - 30 °C

#### Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación 0,50 K

#### Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética I (1%)

#### Materiales

Colour Negro

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

#### Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes roscados

Inscripción Con inscripción

Series relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8