



20266084

Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, aluminio

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 250 - 250 V

Configuración

Temperatura de consigna confort 5 - 30 °C

Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación 0,50 K

Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética I (1%)

Materiales

Colour Aluminio

Acabado de la superficie Aterciopelado

Material Metal, Plástico

Tratamiento Lacado

Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Inscripción Con inscripción