



20267104

### Term. con conm. K.x acero

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión nominal 250 - 250 V

##### Configuración

Temperatura de consigna confort 5 - 30 °C

##### Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación 0,50 K

##### Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética I (1%)

##### Materiales

Colour Acero inoxidable

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico, Acero inoxidable

Tratamiento Lacado

##### Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Inscripción Con inscripción

Series relacionadas Berker K.5