



20307104

Termostato K.x acero

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 250 - 250 V

Configuración

Temperatura de consigna confort 5 - 30 °C

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación 0,50 K

Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética I (1%)

Materiales

Colour Acero inoxidable

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico, Acero inoxidable

Tratamiento Lacado

Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Inscripción Con inscripción

Series relacionadas Berker K.5