



**Termostato s. rad. S/B aluminio**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal 230 - 230 V

**Configuración**

Temperatura de consigna confort 10 - 50 °C

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 A

**Equipo**

Diferencia de temperatura de conmutación 1 K

**Condiciones de uso**

Clase de eficiencia energética I (1%)

**Materiales**

Colour Aluminio

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico

Tratamiento Lacado

**Texto**

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Inscripción Con inscripción

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

20341404