



75143835



## TS Sensor, confort, 3 fases, cristal, negro

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Empotrado

#### Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Funcionamiento

Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana., Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal

#### Compatibilidad

Estación auxiliar

Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz

#### Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Número de teclas 0

Manejo

Manejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos

#### Dimensiones

Profundidad 37.7 mm

Profundidad 5.7 mm

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 86 x 160 x 5.7 mm

Altura 160 mm

Ancho 86 mm

#### Potencia

Consumo de corriente 12.5 mA

#### Medida

Emisor de valores

Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte

#### Pantalla

Con pantalla No

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie Vidrio negro

Color Negro

Color RAL RAL 9005 - Negro intenso

Material cristal

Tipo de tratamiento de la superficie Tampografiado

## Gestión de iluminación LED

LED	Con LED de funcionamiento azul y 6 LED de estado blancos
-----	--

### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para montaje vertical
-----------------	-----------------------

### Conexión

Acoplador de bus	Con acoplador de bus integrado
Tipo de conexión de bus	Conexión bus mediante terminal de conexión

### Artículos proporcionados

Conexión a bus incluida	Sí
-------------------------	----

### Accesorios incluidos

Productos adecuados	Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7, Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x
---------------------	--

### Equipo

Número de puntos de actuación	6
Con protección en el desmontaje/antirrobo	Sí

### Utilizar

differentiationfeature3web	Con acoplador de bus integrado
----------------------------	--------------------------------

### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Temperatura	Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo, Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como estación supletoria regulador, Conexión adicional para sensor de temperatura externo

### Identificación

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
Serie principal de diseño	KNX - Berker TS Sensor
Serie	KNX, Berker TS Sensor

### Instrucciones

Texto de la nota	Solo es apto para KNX.
------------------	------------------------