



20347103

Termostato de suelo radiante, K.5, aluminio

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	230 - 230 V
-----------------	-------------

Configuración

Temperatura de consigna confort	10 - 50 °C
---------------------------------	------------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación	1 K
------------------------------------------	-----

Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética	I (1%)
--------------------------------	--------

Materiales

Colour	Aluminio
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Lacado

Texto

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
Recuperación térmica	Con recuperación térmica
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Inscripción	Con inscripción
Series relacionadas	Berker K.5