



20348982

Termostato s. rad. S/B bl. brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

Configuración

Temperatura de consigna confort 10 - 50 °C

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación 1 K

Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética I (1%)

Materiales

Colour Blanco

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Inscripción Con inscripción

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1