



260209

Toma USB 230V bl. polar, mate

Características técnicas

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo conector/enchufe USB	AA

Tensión

Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de salida	5 - 5 V

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	34 mm

Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

Accesorios

Con microfusión	No
Tiene campo de etiquetado	No

Materiales

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Mate

Potencia

Consumo de potencia en espera	0,15 W
-------------------------------	--------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,20 A
Corriente de salida	3000 mA

Texto

Conectores enchufable/terminales	Con 2 tomas USB tipo A
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Protección	Sin protección adicional de contactos
Tipo de conexión	Con bornes roscados