




75642165



Teclado 2 fases con termostato, R.1, configurado, cristal negro

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Funciones

Con termostato de ambiente	Sí
Funcionamiento	Con función de protección de válvula, Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato
Modo de funcionamiento	Modos de funcionamiento regulador: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor

Mandos e indicadores

Con indicador LED	Sí
Número de teclas	0
Manejo	Manejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
Indicación/pantalla	Pantalla LED con representación de símbolos, Indicación del modo de funcionamiento, del bloqueo del regulador, de la temperatura exterior y de la sala, así como de la hora (se requiere temporizador).
Botón de tecla/pulsador	Con 2 superficies sensoras para pantalla adicionales

Conectividad

Codificación	Con función de bloqueo de teclas
--------------	----------------------------------

Tensión

Tensión	Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente), Se requiere una fuente de alimentación aparte
---------	---

Dimensiones

Profundidad	23 mm
Altura	152 mm
Ancho	81 mm

Potencia

Consumo de corriente	23 mA
----------------------	-------

Medida

Emisor de valores	Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
-------------------	--

Pantalla

Con pantalla	Sí
--------------	----

Materiales, acabados, colores

Colores de rotulación	217,217,217
Color de la serie	Vidrio negro
Color	Negro
Color RAL	RAL 9005 - Negro intenso
Material	cristal
Tipo de tratamiento de la superficie	Tampografiado

Gestión de iluminación LED

LED	Con LED de funcionamiento azul y 4 LED de estado blancos
-----	--

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para montaje vertical
-----------------	-----------------------

Conexión

Acoplador de bus	Con acoplador de bus integrado
Tipo de conexión de bus	Conexión bus mediante terminal de conexión

Configuración

Parametrización	Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies, El alcance del menú de pantalla para el manejo puede parametrizarse
-----------------	--

Artículos proporcionados

Conexión a bus incluida	Sí
-------------------------	----

Accesorios incluidos

Productos adecuados	Para conocer los marcos adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño R.x, Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño R.1/R.3
---------------------	--

Equipo

Número de puntos de actuación	4
Con ptotección en el desmontaje/antirrobo	Sí
Tipo de configuración	Laserdruck
Calefacción	Para modo de funcionamiento calor y/o frío con/sin etapa adicional
Regulación	Para la regulación individual de la temperatura en habitaciones individuales, Parámetros de regulación preajustados para radiadores y unidades de enfriamiento, Para una regulación continua (PI) o conmutada (2 puntos)

Utilizar

differentiationfeature2web	Pantalla
differentiationfeature3web	Acoplador de bus integrado

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

Conexión adicional para sensor de temperatura externo, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo	
Temperatura	
Clase de eficiencia energética	IV (2%)
Identificación	
Aplicaciones	Sistemas de control KNX
Serie	KNX, Berker R.1
Instrucciones	
Texto de la nota	Solo es apto para KNX.