



3315416084

## Toma VGA con terminales a tornillo y mordaza, Q.x, aluminio

### Características técnicas

#### Conectividad

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Salida                         | Con salida recta                              |
| Tipo de conector               | Compatible S-VGA                              |
| Conector enchufable/terminales | Con terminal de 15 polos Mini Sub-D (frontal) |

#### Frecuencia

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Rango de frecuencias vídeo | máx. 160 MHz |
|----------------------------|--------------|

#### Pantalla

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Resolución | máx. 1280 x 1024 px |
|------------|---------------------|

#### Materiales, acabados, colores

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Color RAL  | RAL 9006 - Aluminio blanco |
| Material   | Plástico+Metal             |
| Superficie | satinado                   |

#### Instalación, montaje

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de montaje | Sin garras de expansión |
|-----------------|-------------------------|

#### Conexión

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sección de conductor | máx. 1.5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Tipo de conexión     | Con terminales atornillados para la conexión a un cable VGA de 15 patillas |

#### Equipo

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Placa de soporte / aro de soporte | con aro de soporte |
|-----------------------------------|--------------------|

#### Utilizar

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| differentiationfeature3web | Con terminales atornillados |
|----------------------------|-----------------------------|

#### Seguridad

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |
|-------------------------------------|----|

#### Identificación

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Serie principal de diseño | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Serie                     | Berker Q.1, Berker Q.3 |

#### Instrucciones

Texto de la nota

Para conectar ordenadores PC y portátiles con equipos de indicación como, por ejemplo, monitores, pantallas LCD y proyectores. ; ;Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable VGA! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092. ; Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74